


Compensador de par FKC-32

Número de artículo: 538961

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Desviación radial +/-	2.5 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carga permisible máxima de corta duración en el sentido de la fuerza +/-	3000 N
Carga permisible máxima de larga duración en el sentido de la fuerza +/-	1400 N
Peso del producto	122.3 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la articulación	Reforzado con PA
Material del perno con articulación de bola	Acero de alta aleación
Material de la placa	Aleación de forja de aluminio