

Placa de alimentación CPPSC1-PRS-2-5-MP


Número pieza: 539902

Producto armonizado

FESTO

Para terminal de válvulas CPA-SC.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Patrón	10,5 mm
Separación de zonas de presión	1 y 3 y 5
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
identificación de la posición de válvula	apantallamiento
Presión de funcionamiento	10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Nivel de ruido	85 dB(A)
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Peso del producto	430 g
conexión eléctrica de válvula	3 contactos
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación	a elegir: con taladro pasante con perfil DIN
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	M5
Conexión para el orificio de barrido	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Información sobre el material de la placa base	Aleación forjable de aluminio anodizado