


fijación basculante SBN-32

Número de artículo: 539924

FESTO

para cilindros redondos DSNU/ESNU, montaje en cualquiera de las dos culatas



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	361 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo de fijación	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la fijación	Acero cincado
Material del perno	Acero cincado
Material del cojinete	Bronce
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de la escuadra	Acero