


brida de motor EAMF-A-28A/30A-40A

Número de artículo: 540301

FESTO

Para accionamiento electromecánico con servomotor



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Código de conexión, entrada motor	40A
Código de conexión, caja de acoplamiento	28A 30A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS