



# Actuador giratorio DRQD-16-180-YSRJ-A-AR-FW

Número pieza: 540455

FESTO

Para detección de posiciones, con amortiguadores ajustables y engranaje compensador del juego. Alimentación de presión derecha.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	16
Margen de ajuste del ángulo de giro	-20 ... 6 deg
Ángulo de giro	0 ... 180 deg
Amortiguación	amortiguador regulable, mapa característico para amortiguación dura
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Piñón y cremallera
Detección de la posición	Para detectores de posición
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1,8 Hz
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro con 6 bar	1,6 Nm
Tipo de fijación	con taladro pasante con rosca interior a elegir:
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del eje de salida	acero templado
Información sobre el material de la tapa	Aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio