


Unidad actuadora de válvula de bola VZPR-BPD-22-R34

Número de artículo: 540513

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	Eléctrico Neumático
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	CNOMO Con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp3/4
Indicador de posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	20
Presión de funcionamiento del actuador	1 bar...8.4 bar
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Temperatura del medio	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1500 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo