



Unidad actuadora de la válvula de bola VZPR-BPD-22-R114R

Número pieza: 540531

FESTO

compuesto de actuador neumático giratorio DAPS, combinado con una
válvula de bola de 2/2 vías VAPB de acero inoxidable



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Construcción	Válvula de bola de dos vías Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	eléctrico neumático
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	CNOMO con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1 1/4
Indicación de la posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	32
Presión de funcionamiento del accionamiento por válvulas de bola	1 ... 8,4 bar
Presión nominal de válvulas de proceso	63
Temperatura del medio	-20 ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Homologado para la industria alimentaria	no
Peso del producto	3.800 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3