

tope KYC-40

Número de artículo: 541694

FESTO

Para actuadores lineales DGC y DGCI.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Ajuste fino	15 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	1.525 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo de tope	Acero cincado
Material del tope angular	Fundición de acero
Material de la carcasa	Aluminio anodizado
Material de la tapa	POM
Material de la abrazadera	Acero inoxidable de aleación fina
Material de las tuercas	Acero cincado