


manómetro
MA-27-25-R1/8
 Número de artículo: 541734

Con unidad de indicación en bar y psi.



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de la escala [bar]	0 ... 25 bar
Margen de indicación	0 ... 362,5 psi
Magnitud nominal manómetro	27
Construcción	manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Fluido	Gases inertes Líquidos neutros
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 2,5 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi
Factor de esfuerzo alternante	0,66
Clase de precisión de medición	4
Tipo de protección	IP43
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de la conexión	Dorso céntrico
Conexión neumática	R1/8
Materiales en contacto con el fluido	PA reforzado
Material de los pivotes roscados	PA reforzado
Material de la carcasa	PA
Material de la mirilla	PS
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	8 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	sin acetileno sin oxígeno
Escala	Escala doble bar (exterior) psi (interior)