


Pórtico lineal DHSL-DGPL25S-HMPL16

Número pieza: 542980

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago con ejes de manipulación ligeros, modular, muy dinámico y preciso con 'soft stop'. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--------------------|
| Grupo | Pórtico lineal 1.0 |
| carga útil | 0 ... 2 kg |
| Accionamiento eje Z | HMPL-16 |
| Tipo de accionamiento eje Z | neumático |
| Posición intermedia, eje Z | simple |
| Carrera eje Z | 0 ... 160 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Z | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z | ± 0,02 mm |
| Accionamiento eje Y | DGPL-25-SPC11 |
| Tipo de accionamiento eje Y | servoneumático |
| Posición intermedia, eje Y | doble |
| Carrera eje Y | 0 ... 1.600 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Y | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y | ± 1 mm |