


Pórtico lineal DHSL-2DGPL25S-DGEA25

Número pieza: 543005

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago con ejes de guía pasivos y ejes eléctricos en voladizo, posicionamiento eléctrico muy dinámico y preciso con 'soft stop'. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 3.0
carga útil	0 ... 6 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-25
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada DGEA
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 800 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	2x DGPL-25-SPC11
Tipo de accionamiento eje Y	servoneumático
Posición intermedia, eje Y	doble
Carrera eje Y	0 ... 1.600 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 1 mm