

# Conector NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Número de artículo: 543109

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso del producto	44.3 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto, M12x1, 4 pines, codificación D, apantallable
Codificación de conectores	D
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado, apantallable
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...250 V
Resistencia a los picos de tensión	2.5 kV
Características de transmisión	DIN EN 50173 / CAT 5
Diámetro del cable admisible	6 mm...8 mm
Sección de cable	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc, niquelado
Material de los contactos crimp	Latón, dorado