


# conjunto paralelo EAMM-U-D32-40A

Número de artículo: 543150

FESTO

Para actuadores eléctricos.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,05 Nm
Momento de giro transferible	1 Nm
Peso del producto	300 g