


# pieza de conexión KVI-CP-3-SSD

Número de artículo: 543252

FESTO

Para ejecución del armario de distribución.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con rosca exterior
Peso del producto	48 g
Conexión eléctrica	5 contactos Conector tipo zócalo Conector recto tipo zócalo / Conector recto tipo clavija M9 Conector
Margen de tensión de funcionamiento DC	60 V
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	latón niquelado
Material de las juntas	NBR
Posición de montaje	indistinto