


Unidad de indicación y control FED-301

FESTO

Número pieza: 543438
Producto sustituido

Unidad de indicación y control con pantalla gráfica LCD para la conexión a sistemas PLC.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	61 mm
Alto	109 mm
largo	149 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Memoria de usuario	512 kByte
Reloj de tiempo real	sí
listas de sucesos	256
Memoria de mezclas	32 kByte
Alarmas	1.024
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de colores	negro/blanco
Cantidad de LED del sistema	4
Display	LCD monocromático
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	3,8"
Batería de reserva	3 V / 270 mA litio
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	0,4 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Homologación	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso del producto	1.000 g
Interfaz AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interfaz para PC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
Interfaz de programación	9,6 - 38,4 kBd
Interfaz PLC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
interfaz Ethernet	opcional, 10 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
software de programación	FED Designer 6.06 o superior