

cilindro de tope

DFST-50-30-D-Y4-A



Número de artículo: 543730

Producto sustituido

FESTO

sin muelle, amortiguador delantero regulable.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	30 mm
Diámetro del émbolo	50 mm
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	vertical
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Construcción	Vástago con palanca basculante
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Detección de la posición de la palanca basculante	para sensores inductivos
Variantes	vástago simple
Antigiro/Guía	Barra de guía
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Fuerza del impacto	3.000 N
Peso del producto	1.800 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Material de la culata	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina