



unión en T NEDU-M8D3-M8T4

Número de artículo: 544391

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Frecuencia de conexión	100
Margen de tensión de funcionamiento AC	32 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	32 V
Tensión de funcionamiento nominal AC	32 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	32 V
Resistencia a la corriente	2 A
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Par de apriete máximo	0,3 Nm
Peso del producto	9,5 g
Conexión eléctrica	según NE 60947-5-2 Conectores tipo clavija / Conectores tipo zócalo M8x1 / M8x1 4 contactos / 3 contactos
Tipo de fijación	atornillable
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material de la tuerca	latón cromado níquelado
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado