


## placa base VMPAF-AP-2-2

Número de artículo: 544403

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



### Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	47,6 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	10,5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material of connecting plate	Fundición inyectada de aluminio