


# arrastrador FKC-50/63

Número de artículo: 545240

FESTO

Para actuador lineal DGC-G.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50/63
Desviación radial +/-	4 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima de corta duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	5.000 N
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	5.000 N
Peso del producto	1.200 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero de aleación fina
Material de la articulación	Acero de aleación fina
Material de la pieza roscada	Acero
Material de la placa	Fundición de aluminio
Material de bloqueo	Acero de muelles