


# Placa base VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

Número pieza: 545450

FESTO

Para terminal de válvulas MPA-S.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
ancho	30,5 mm
largo	107,3 mm
Patrón	21 mm
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Presión de control	3 ... 8 bar
Categoría ATEX para gas	II 3G
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex nA II T4 X
Categoría ATEX para polvo	II 3D
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Temperatura ambiente explosiva	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexión eléctrica	Conector M8
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio