



electroválvula MFHB-5/4-1/4

Número de artículo: 546042
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	5/4 cerrada
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	600 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	6,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	con enclavamiento
Tiempo de conmutación a la desconexión	23 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	16 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso del producto	1.780 g
Conexión del aire de escape de pilotaje 84	M5
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio anodizado