



electroválvula MOFHB-3-3/4

Número de artículo: 546045
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 abierta monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	5.170 l/min
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	17 mm
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	con enclavamiento
Tiempo de conmutación a la desconexión	100 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	70 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso del producto	830 g
Conexión del aire de escape de pilotaje 84	M5
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Conexión neumática 3	G3/4
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio anodizado