


Distribuidores FCK-3-PK-3-N

Número de artículo: 546065

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2.3 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	5 g
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada de diámetro interior de 3 mm con tuerca de unión
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado