

# Tubo de plástico PAN-10X1,5-NT

Número de artículo: 546287

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	58 mm
Diámetro interior	7 mm
Radio de flexión mín.	27 mm
Características de los tubos flexibles	con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Certificación	TÜV
Clasificación marítima	Véase el certificado
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso del producto según la longitud	0.042 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm
Color	Natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A