

válvula básica LOE-D-MIDI-U



Número de artículo: 546427

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

sin placas de conexión roscadas con pernos roscados FRB, con funda metálica de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Midi
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	3,72 oz(l)
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	0 ... 240 Psi
Caudal mínimo para la función de lubricación	0,28 cfm
Caudal nominal normal	192,5 cfm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	14 ... 140 °F
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso del producto	22,05 oz
Tipo de fijación	con accesorios
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la funda	PC