

Válvula básica LF-D-MINI-U

Número de artículo: 546428

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Mini |
| Serie | D |
| Posición de montaje | Vertical +/- 5° |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Purga de condensado | Giro manual |
| Forma constructiva | Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación |
| Volumen máx. de condensado | 0,748 fl oz |
| Protección de funda | Funda metálica de protección |
| Presión de funcionamiento | 0 Psj...240 Psj |
| Caudal nominal normal | 35 cfm |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | 14 °F...140 °F |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes |
| Temperatura del medio | 14 °F...140 °F |
| Temperatura ambiente | 14 °F...140 °F |
| Peso del producto | 7032 oz |
| Tipo de fijación | Instalación en la tubería Con accesorios |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del filtro | PE |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC |