

válvula básica

LF-D-5M-MINI-U


Número de artículo: 546451

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB, filtro de 5 µm, con funda de protección y purga manual del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Cantidad máxima del condensado	0,748 oz(l)
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	0 ... 240 Psi
Caudal nominal normal	28 cfm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso del producto	8,75 oz
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC