



Válvula básica LR-D-7-MAXI

Número de artículo: 546465

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Válvula de control del émbolo accionada por piloto
Función del regulador	Presión inicial constante Con escape de aire secundario
Indicador de presión	Preparado para G1/4
Presión de funcionamiento	0 Psj...240 Psj
Margen de regulación de presión	6,9 Psj...105 Psj
Histéresis máxima de la presión	6 Psj
Caudal nominal normal	374 cfm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Temperatura del medio	14 °F...140 °F
Temperatura ambiente	14 °F...140 °F
Peso del producto	30943 oz
Tipo de fijación	En panel frontal Instalación en la tubería Con accesorios
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc