


horquilla SG-UNF10-32-B

Número de artículo: 546552

FESTO

con tuerca hexagonal, para fijación de cilindro giratoria (vástago del émbolo, lateral).



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	UNF10-32
Basado en la norma	DIN 71752 ISO 8140
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	0,352 oz
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado