

Tubo de material sintético

PUN-1/8X1/32-U-GN

Número pieza: 546614

FESTO

Con calibración exterior, adecuado para enchufes QS y QB.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Old part no. 13023167



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	1/8
Diámetro interior en pulgadas	1/16
Radio máximo de curvatura	0,2 "
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso del producto según la longitud	0,077 oz/ft
Color	Verde
Dureza Shore	A 98 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)