

# Tubo de material sintético PUN-1/4X3/64-U-NT-300

Número pieza: 546662

FESTO

Con calibración exterior, adecuado para enchufes QS y QB.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.  
Old part no. 13028566



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor                             |
|--|-----------------------------------|
| Diámetro exterior en pulgadas                          | 1/4                               |
| Diámetro interior en pulgadas                          | 5/32                              |
| Radio máximo de curvatura                              | 0,476 "                           |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14 ... 150 Psi                   |
| Fluido   | Aire comprimido filtrado<br>vacío |
| Temperatura ambiente                                   | -68 ... 140 °F                    |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,251 oz/ft                       |
| Color  | natural                           |
| Dureza Shore   | A 98 +/-3                         |
| Indicación sobre el material                           | Exento de cobre y PTFE            |
| Información sobre el material del tubo flexible        | TPE-U(PU)                         |