


Distribuidor FR-8-1/4-BR

Número de artículo: 546750

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Número de salidas	8
Cantidad de alimentaciones	1
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/4
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado