


placa base VMPAF-AP-4-1-T1

Número de artículo: 547504

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	47,6 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	10,5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 4	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material of connecting plate	Fundición inyectada de aluminio