


# Válvula de escape rápido VBQF-U-G18-E

Número de artículo: 547531

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Función de la válvula                                  | Escape rápido  |
| Selección función adicional                            | Con silenciador  |
| Conexión neumática 1                                   | G1/8   |
| Conexión neumática 2                                   | G1/8   |
| Tipo de fijación                                       | Enroscable   |
| Caudal normal de escape de aire 6->0 bar               | 1300 l/min   |
| Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar | 350 l/min  |
| Presión de funcionamiento                              | 0.5 bar...10 bar   |
| Temperatura ambiente                                   | -20 °C...80 °C   |
| Material del cuerpo                                    | Fundición inyectada de aluminio<br>Fundición inyectada de cinc               |
| Medio de funcionamiento                                | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Diámetro nominal                                       | 5 mm   |
| Posición de montaje                                    | Cualquiera   |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                   | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                | 1 - riesgo de corrosión bajo   |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clase de sala limpia                                   | Clase 4 según ISO 14644-1  |
| Temperatura del medio                                  | -20 °C...80 °C   |
| Nivel de presión acústica                              | 75 dB(A)   |
| Peso del producto                                      | 84.2 g   |
| Nota sobre el material                                 | Conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material de las juntas                                 | NBR  |