


# Boquilla doble NPFB-D-G38-G12-M

Número pieza: 547807

FESTO

para la conexión con los tubos.

Al emplear pivotes roscados R y G, es recomendable el uso del agente adicional de estanqueización cinta selladora para roscas o un agente líquido. Además para estanqueizar pivotes roscados G se puede utilizar una junta axial de aluminio blando AL 99,5.



## Hoja de datos

| Caracter.                                       | Valor                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Información sobre el material del racor roscado | latón<br>níquelado                          |
| Tamaño del depósito                             | 10                                          |
| Presión de funcionamiento                       | -0,95 ... 40 bar                            |
| Fluido                                          | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK         | 1                                           |
| Temperatura ambiente                            | -20 ... 150 °C                              |
| Peso del producto                               | 37 g                                        |
| Conexión neumática 1                            | G3/8                                        |
| Conexión neumática 2                            | G1/2                                        |
| Indicación sobre el material                    | Conforme con RoHS                           |