


Detector de proximidad SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Número pieza: 547864

FESTO

magnético, sin contacto, para ranura 10.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|--|
| Marcado CE (ver declaración de conformidad) | Según la normativa UE sobre EMC |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Principio de medición | magnetorresistivo |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Salida | PNP |
| Función del elemento de conmutación | contacto de trabajo |
| Corriente máxima de salida | 80 mA |
| Rendimiento DC máximo de conmutación | 2,4 W |
| Anticortocircuitaje | ciclos |
| Resistencia a sobrecargas | presente |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 10 ... 30 V |
| Polos inconfundibles | para todas las conexiones eléctricas |
| Conexión eléctrica | Cable con conector M5x0,5 3 contactos Rosca giratoria |
| Sentido de la conexión de salida | transversal |
| Condiciones de control línea | Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 28 mm Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo, condiciones de comprobación a pedido Condiciones de control a pedido |
| Longitud del cable | 0,3 m |
| Característica de la línea | Cadena de arrastre+robot |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | TPE-U(PU) |
| Tipo de fijación | Encajable longitudinalmente en la ranura aprisionado en ranura redonda |
| Peso del producto | 7 g |
| Información sobre el material del cuerpo | refuerzo PA |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | -5 ... 70 °C |
| Tipo de protección | IP65 IP68 |