


Unidad de alimentación SVG-1/230VAC-ASI-5A

Número de artículo: 547869

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	70 mm
Alto	130 mm
Largo	125 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	1 fase
Corriente de entrada	2,1 - 1,0 A
Tensión de salida nominal DC	30,1 V
Corriente de salida nominal	4,8 A
Margen de tensión de entrada AC	100 ... 240 V
Puenteo en cortes de red	20 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95%
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso del producto	900 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura