


tubo flexible de material sintético PKN-6

Número de artículo: 548147

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro exterior | 8,5 mm |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | 0 ... 7 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Temperatura ambiente | -10 ... 40 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,04 kg/m |
| Color | azul |
| Dureza Shore | D 80 +/-5 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material del tubo flexible | Recubierto de polietileno tereftalato PVC |