

Conexión eléctrica VABE-S6-1LF-C-A8-E

Número de artículo: 549043

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Interfaz de bus de campo	Zócalo, M12x1, 4 pines Conector M12 x 1, 4 pines
Cantidad máxima de bobinas	8
Número de esclavos por equipo	2
Cantidad máxima de salidas	8
Número máximo de entradas	8
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de baja tensión de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	850 g
Control eléctrico	Bus de campo
Conexión eléctrica	A través de CPX
Margen de direcciones	1 ... 31 (0) Ajuste a través del dispositivo direccionador AS-Interface
Aislamiento eléctrico, interfaz bus de campo	Optoacoplador
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR PUR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio PA