

perfil distribuidor VABM-C7-12W-G18-8

Número de artículo: 549654

FESTO

Para electroválvula VOVG con aire de pilotaje externo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	8
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	202 g
Conexión del aire de pilotaje 12	M3
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 3	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio