


# Acoplamiento KSE-40-66-D08-D11

Número pieza: 550997

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
diámetro de acogida 1	8 mm
diámetro de acogida 2	11 mm
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.500 1/min
momento de inercia de la masa	42,3 kgmm <sup>2</sup>
momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	139 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS