

Conducto de unión NEBU-L1G4-K-2.5-LE4

Número pieza: 552374

FESTO

para el sensor de presión SPAB.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo, recto, cable diseno cuadrado / extremo abierto 4 contactos / 4 hilos
Estructura del cable	4 x 0,25 mm ²
diámetro del cable	3,7 mm
Longitud del cable	2,5 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC