

# Cilindro redondo

## DGS-25- -PPV-S6

Número de artículo: 552394

Producto sustituido

FESTO

con amortiguación de final de carrera regulable en ambos lados.


Este producto sólo se puede adquirir a Festo Gesellschaft Brasil.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo de ejemplo



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Carrera   | 1 ... 500 mm  |
| Diámetro del émbolo                                       | 25 mm   |
| Amortiguación   | PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados                                |
| Construcción  | Émbolo<br>Vástago   |
| Detección de la posición                                  | sin   |
| Variantes   | Juntas termorresistentes hasta máx. 120 °C  |
| Presión de funcionamiento                                 | 1 ... 12 bar  |
| Modo de funcionamiento                                    | de doble efecto   |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2   |
| Temperatura ambiente                                      | -20 ... 120 °C  |
| Carrera de amortiguación                                  | 16 mm   |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso                       | 247 N   |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance                          | 295 N   |
| Conexión neumática  | G1/8  |
| Información sobre el material de la tapa                  | Acero<br>cincado  |
| Información sobre el material de las juntas               | FPM   |
| Información sobre el material del vástago                 | acero templado  |
| Información sobre el material de la camisa del cilindro   | Acero de aleación fina  |