

# unidad de filtro y regulador LFRF-3/8-D-5M-MIDI-A

Número de artículo: 552404

Clásico - No utilizar para equipos nuevos



FESTO

Con funda de protección metálica y manómetro, grado de filtración 5 µm.

Con purga automática del agua.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tamaño                                  | Midi  |
| Serie                                   | D   |
| Asegurar el accionamiento               | Botón giratorio con enclavamiento                   |
| Posición de montaje                     | vertical +/- 5°                                     |
| Grado de filtración                     | 5 µm  |
| Purga del condensado                    | completamente automático                            |
| Construcción                            | Filtro regulador con manómetro                      |
| Cantidad máxima del condensado          | 43 cm <sup>3</sup>                                  |
| Funda de protección                     | Funda protectora metálica                           |
| Indicación de la presión                | con manómetro                                       |
| Presión de funcionamiento               | 2 ... 12 bar  |
| Margen de regulación de la presión      | 0,5 ... 12 bar                                      |
| Histéresis máxima de la presión         | 0,2 bar   |
| Caudal nominal normal                   | 2.400 l/min   |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]       |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado                    |
| Temperatura del medio                   | -10 ... 60 °C                                       |
| Temperatura ambiente                    | -10 ... 60 °C                                       |
| Peso del producto                       | 1.440 g   |
| Tipo de fijación                        | Montaje del conducto<br>con accesorios<br>a elegir: |
| Conexión neumática 1                    | G3/8  |
| Conexión neumática 2                    | G3/8  |
| Material de la carcasa                  | Fundición inyectada de cinc                         |
| Material de la funda                    | PC  |