


válvula de escape rápido

SE-1/4

Número de artículo: 552431

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Función de las válvulas | escape rápido |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Caudal nominal normal, descarga de aire 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi) | 1.700 l/min |
| Caudal nominal normal, aireación 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi) | 950 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0,5 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 ... 75 °C |
| Material de la carcasa | Aleación forjable de aluminio anodizado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Diámetro nominal | 8 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -20 ... 75 °C |
| Peso del producto | 250 g |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Material de las juntas | NBR |