



Intensificador de presión DPA-40-10-CRVZS2

Número de artículo: 552928

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	40 mm
Volumen	2 l
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Multiplicador de presión de dos émbolos Con acumulador de aire comprimido Con manómetro con válvula de antirretorno
Indicador de presión	Con manómetro
Presión de salida 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presión de funcionamiento	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.45 MPa...1 MPa
Margen de regulación de presión	4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presión de entrada 1	2 bar...8 bar
Presión de entrada 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Presión de entrada 1 psi	29 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	4400 g
Tipo de fijación	Con tuercas deslizantes
Conexión neumática 1	QS-10
Conexión neumática 2	KD4
Conexión neumática 3	Silenciador
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de alta aleación