


perfil distribuidor MHJ9-PN16

Número de artículo: 553123

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	10 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	16 Configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	390 g
Tipo de fijación	con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	sin escape común
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjada de aluminio, anodizado