

pivote del eje EAMB-18-9-8X16-10X12

Número de artículo: 558035

FESTO

Sirve para adaptar los actuadores con árbol hueco.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	8 mm
Diámetro de acogida 2	10 mm
Tamaño	70
Longitud nominal	16 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,838 kgmm ²
Momento de giro transferible	12 Nm
Peso del producto	29 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS