

# Gorrón EAMB-24-6-15X21-16X20

Número de artículo: 558036

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1         | 15 mm                             |
| Diámetro de acogida 2         | 16 mm                             |
| Tamaño                        | 80                                |
| Longitud nominal              | 21 mm                             |
| Posición de montaje           | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.             | 8000 1/min                        |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                          |
| Temperatura ambiente          | -25 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa | 3.1 kgmm <sup>2</sup>             |
| Momento de giro transmisible  | 29 Nm                             |
| Peso del producto             | 68 g                              |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS |