

Tubo de plástico PLN-4X0,75-BL

Número de artículo: 558205

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	25 mm
Diámetro interior	2.9 mm
Radio de flexión mín.	12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso del producto según la longitud	0.0056 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión Para boquilla enchufable de diámetro interior 3 mm
Color	Azul
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE